

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bandelin.nt-rt.ru/> || bni@nt-rt.ru

Bandelin Sonorex PR 140 DH ультразвуковая ванна для мерной посуды

Мощная ультразвуковая ванна с функцией дегазации для очистки мерной объёмной лабораторной посуды и деталей длиной до 755 мм с рабочим объемом от 9 литров до 18 литров.



Описание

Современные научно исследовательские и другие лаборатории отдают предпочтение высокоточной и надёжной мерной посуде. Но даже такая посуда без надлежащей очистки может давать значительные погрешности, поскольку, например, недостаточно обезжирена и в результате чего пробы будут плохо стекать, а может и вообще образовывать на стенках капли.

Предлагаем ознакомиться с ультразвуковой ванной Sonorex PR 140 DH от Bandelin для бережной и качественной очистки любой мерной посуды как из пластика, так и стекла длиной не более 755 миллиметров.

Особенности ультразвуковой ванны Bandelin Sonorex PR 140 DH для лаборатории:

- Нагрев для лучшего удаления жирных остатков (например смазки)
- Частотная модуляция «Sweep» для идеально однородного ультразвукового поля
- Очистка в PR 140 DH минимизирует возможность повреждения стеклянной поверхности, предотвращает повреждение градуировки, а также можно не беспокоиться о том, что стекло потеряет исходные качества в отличие от ручной очистки грубыми губками или щетками
- Возможна установка на пол возле слива
- Одновременная очистка и дезинфекция со STAMMOPUR 24 в случае инфекционного заражения
- Биологически разлагаемый агент TICKOPUR для бережного удаления стойких жирных остатков/налётов (R 33) или минеральных (TR 3)
- Возможно многократное использование чистящего раствора
- Ультразвуковой резервуар из высоколегированной стали AISI 304 толщиной в 1,5 миллиметра
- Ручки для удобного перемещения по лаборатории
- Операционная пленочная клавиатура гарантирует простую очистку поверхности корпуса.

- Кнопочное управление настройками
- Слив с шаровым краном для легкого и быстрого вывода жидкости

Комплектация Bandelin Sonorex PR 140 DH:

- Ультразвуковая ванна PR 140 DH
- Корзина К 140 В
- Крышка D 140 D
- Чистящие концентраты (TICKOPUR R 33-5 литров, TICKOPUR TR 3 — 1 литр)

Спецификация

Модель	Sonorex PR 140 DH
Объём, литров	от 9 до 18
Максимальная ультразвуковая мощность, Вт	860
Номинальная мощность ультразвука, Вт	215
Настройка мощности ультразвука	в четыре шага
Частота ультразвука, кГц	35
Импульсная функция	есть
Управление	кнопочное
Настройка времени	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 минут (± 5%) непрерывная работа
Температурный диапазон, °C	+20...+80
Мощность обогрева, Вт	700
Система безопасности	звуковой сигнал при температуре более 80°C
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	360×605×385
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	330×330×1003
Параметры бака	нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,5 мм размер — 150×150×895 мм шаровый кран с левой стороны G1/2
Рабочая глубина, мм	850
Корпус	нержавеющая сталь AISI 304 боковые ручки степень защиты IP 33
Параметры сети	напряжение — 230 В, 50/60 Гц потребление — 230 В, 4,0 А сетевой кабель 2 м (закреплен на оборудовании)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bandelin.nt-rt.ru/> || bni@nt-rt.ru