

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bandelin.nt-rt.ru/> || bni@nt-rt.ru

Бани ультразвуковые плоские Sonorex Digitec DT 510/1028 F от Bandelin



Описание

Компания BANDELIN представляет плоские ультразвуковые ванны Sonorex DIGITEC с цифровым управлением для проведения быстрой дегазации при подготовке образцов к анализу. Корпус и внутренняя ванна выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что делает оборудование устойчивым к агрессивным химическим веществам и значительно продлевает срок службы приборов. Высокая воспроизводимость и эффективность по доступной цене.

Функциональные особенности:

- простой и удобный интерфейс;
- управление осуществляется с помощью механических кнопок и LED-дисплея;
- ультразвуковая частота: 35 кГц;
- контроль температуры с помощью термостата, диапазон нагрева от 20 до 80°C;
- установка точности температуры ванны: $\pm 2,5$ K;
- рабочая панель индицирует установленный и фактический показатель температуры с шагом 5°C;
- сигнал превышения температуры;
- установка времени проведения операции с помощью таймера (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 минут или непрерывная работа);
- регулировка уровня звукового импульса дегазирования с ЖК индикатором;
- толщина ванны из нержавеющей стали: 0,8 миллиметров; ○ для предотвращения быстрого закипания при температуре более 60°C в режиме нагрева с выключенным ультразвуком ванна автоматически включает кратковременную ультразвуковую обработку для перемешивания вещества;
- система управления качеством согласно EN ISO 13485 / 11.2000 в производственной линии;
- класс защиты: IP 33;
- одинаковая удельная мощность для ванн обеспечивает хорошую воспроизводимость результатов;
- пьезоэлектрический измерительный преобразователь с максимальной очистной способностью;

- Sweep Technologie — автоматическое регулирование частоты модулирует рабочую частоту ультразвукового устройства и позволяет производить мягкую и равномерную очистку различных принадлежностей;
- патент на изобретение DE 202 21 041;
- автоотключение прибора через 12 часов после последней операции;
- дозировка стала проще и удобнее благодаря отметке уровня наполнения;
- цельный сварной сливной кран;
- защита от разбрызгивания;
- высокопроизводительный PZT-преобразователь.

Применение:

- гомогенизация образцов;
- равномерная ультразвуковая обработка образцов, независимо от размера и расположения колб;
- быстрая дегазация проб нажатием кнопки;
- пробоподготовка в лабораторных колбах.

Комплектация:

DT 510 F: держатель для колб GL 510 F и очищающее средство TICKOPUR TR 3 (250 миллилитров);

DT 1028 F: два держателя для колб GL 510 F и очищающее средство TICKOPUR TR 3 (250 миллилитров).

Спецификация

Тип	DT 510 F	DT 1028 F
Объём, литров	4,3	9,5
Размеры ванны(Д x Ш x В), миллиметров	300×240×65	500×300×65
Внешние размеры(Д x Ш x В), миллиметров	325×265×195	535×325×205
Мощность ультразвука, Ватт	560	1280
Мощность на высоких частотах, Ватт	140	320
Сливной кран	½"	
Потребление тока, А	0,7	1,4
Вес нетто, килограмм	5,15	9,65
Каталожный номер для заказа	9877862	9877863

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47